


Simile alla figura

- Isolamento in polipropilene
- Resistente fino ad una temperatura di 105 °C
- su richiesta fornibile anche in materiale difficilmente infiammabile

Per conduttori di 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

Tolleranza dimensionale secondo DIN 46228 Parte 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
N. d'ordine	1476270000
Tipo	H1,5/14 R SP
GTIN (EAN)	4050118283099
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.03 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.7 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	3.5 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1.5 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

