


H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
N. d'ordine	1476290000
Tipo	H4,0/18D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283204
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.22 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore grigio	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Diametro del collare (D2)	4.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	18.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	12 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²	Colore	DIN

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

