

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ordini disponibili solo a
richiesta



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automatic stripper and crimper
N. d'ordine	1476920000
Tipo	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
CPZ	1 Pieza

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	420 mm	Profondità (pollici)	16.5354 inch
Posizione verticale	425 mm	Altezza (pollici)	16.7323 inch
Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18.5039 inch
Peso netto	38000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




Macchine automatiche spellafili e crimpatici

Campo di isolamento	0,34 - 4 mm ² (~ AWG 22 - 12)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 1,5 s	Crimpatura	Quadrocrimp
Sezione del terminale, max.	4 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.34 mm ²
Lunghezza di crimpatura	6/8/10/12 mm	Materiali di consumo	capicorda sciolti, con collari isolanti
Lunghezza dei terminali	12/14/16/18 mm	Collegamento dell'aria compressa	5 bar
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Disegni



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SOT 1,0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1477050000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283877	
CPZ	1 ST	
Tipo	SOT 2,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1477040000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283860	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS 0.34 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1550340000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118357110	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS 4.0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1550250000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118356946	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1476900000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283655	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1476850000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283709	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1476870000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283723	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1476880000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283587	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1476890000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283747	
CPZ	1 ST	
Tipo	LIFI 1,0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1550370000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118356878	
CPZ	1 ST	

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	1550350000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118356861	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA V	Versione
N. d'ordine	9050180000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190343378	
CPZ	1 ST	