

Ordini disponibili solo a  
richiesta



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Automatic stripper and crimper
N. d'ordine	<a href="#">1476920000</a>
Tipo	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	420 mm	Profondità (pollici)	16.5354 inch
Posizione verticale	425 mm	Altezza (pollici)	16.7323 inch
Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18.5039 inch
Peso netto	38000 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




### Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,34 - 4 mm <sup>2</sup> (~AWG 22 - 12)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 1,5 s	Crimpatura	Quadrocrimp
Sezione del terminale, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	0.34 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di crimpatura	6/8/10/12 mm	Materiali di consumo	capicorda sciolti, con collari isolanti
Lunghezza dei terminali	12/14/16/18 mm	Collegamento dell'aria compressa	5 bar
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**Disegni**



## Accessori

### Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SOT 1,0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1477050000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283877	
CPZ	1 ST	
Tipo	SOT 2,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1477040000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283860	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS 0.34 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1550340000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118357110	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS 4.0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1550250000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118356946	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1476900000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283655	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1476850000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283709	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1476870000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283723	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1476880000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283587	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1476890000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118283747	
CPZ	1 ST	
Tipo	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1550370000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118356878	
CPZ	1 ST	

## Accessori

Tipo	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1550350000</a>	Macchine automatiche, Ricambio	
GTIN (EAN)	4050118356861		
CPZ	1 ST		
Tipo	AIMESA V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9050180000</a>	Accessori, Set di lame	
GTIN (EAN)	4008190343378		
CPZ	1 ST		