

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Convertitori di corrente per il retrofit
delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 100 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 1.25 VA, Classe di precisione: 3, Convertitore di corrente con nucleo apribile
N. d'ordine	1482010000
Tipo	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
GTIN (EAN)	4050118290851
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	68 mm	Profondità (pollici)	2.6772 inch
Posizione verticale	64.5 mm	Altezza (pollici)	2.5394 inch
Larghezza	41.6 mm	Larghezza (pollici)	1.6378 inch
Peso netto	260 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione	3	Corrente secondaria	0...1 A
Carico	1.25 VA	Corrente primaria	100 A

Caratteristiche tecniche

Lunghezza del cavo	2.5 m	Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico	1,2 x Inominale
Frequenza nominale	50 Hz		

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	18.50 mm
Luogo di installazione	Uso interno		

Coordinazione di isolamento

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	3
----------	--------------------------------------	----------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings