

**CH20M45 S 3P/3P TYL 2083**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

L'elemento laterale della custodia CH20M vi offre l'opzione di una struttura individuale che può essere adattata in modo flessibile alle vostre esigenze. Un vantaggio particolarmente pratico è che gli slot non richiesti possono essere semplicemente chiusi con coperture. Questo assicura non solo un aspetto pulito e ordinato, ma protegge anche dalla polvere e da altre influenze ambientali. Sfruttate i vantaggi della versatilità della custodia CH20M per realizzare i vostri progetti in modo efficiente e secondo le vostre idee!

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Elemento laterale, OMNIMATE Housing - Serie CH20M giallo traffico, Elemento laterale, Larghezza: 45 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1482830000</a>   |
| Tipo        | CH20M45 S 3P/3P TYL 2083   |
| GTIN (EAN)  | 4050118291889  |
| CPZ         | 6 Pieza  |

## CH20M45 S 3P/3P TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 105.3 mm | Profondità (pollici) | 4.1457 inch |
| Posizione verticale | 22.8 mm  | Altezza (pollici)    | 0.8976 inch |
| Larghezza           | 45 mm    | Larghezza (pollici)  | 1.7716 inch |
| Peso netto          | 0.9 g    |                      |             |

## Temperature

|                      |   |                                    |              |
|----------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -25 °C...85 °C                                  | Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
| Umidità              | 5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa |                                    |              |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati del materiale

|                               |          |                                  |              |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0      | Materiale isolante               | PA 66 GF 30  |
| Gruppo materiali isolanti     | I        | Superficie                       | non trattato |
| Materiale di base             | Plastica | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI    |

## Dati generali

|                             |                 |   |                                      |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Colori                      | giallo traffico | Grado di protezione   | IP20 installato                      |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 1023        | Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati | <a href="#">CH20M45 B BK/OR 2010</a> |
| Colabilità                  | No              |   |                                      |

## Caratteristiche del componente

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Apertura integrata come preparazione per porta funzionale | No | Numero di poli, max.                   | 24 |
| Numero di aperture di ventilazione                        | 0  | Numero di prese per connettori femmina | 6  |
| Numero di livelli di collegamento                         | 3  |  |    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |


**Illustrazione del prodotto**



**Illustrazione del prodotto**



**Disegno quotato**



## CH20M45 S 3P/3P TYL 2083

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## CH20M AD SHL 5.00/04 - Coperchio elemento laterale per CH20M22, CH20M45, CH20M67



Soluzioni a prova di futuro per l'elettronica industriale per il montaggio nel quadro elettrico

Le custodie per componenti elettrici sono fondamentali per l'integrazione degli assiemi elettronici nel quadro elettrico. Proteggono i componenti sensibili e assicurano connessioni affidabili. Grazie a materiali di alta qualità, offrono soluzioni a lungo termine per le applicazioni industriali.

I vostri vantaggi:

**Flessibilità:** soluzioni scalabili per diversi requisiti  
**Sicurezza:** design robusto per proteggere la vostra elettronica

**Efficienza:** installazione semplice e tecnologia di collegamento ottimizzata

**Soluzioni di custodie per ogni applicazione:**  
 il nostro portafoglio comprende custodie modulari (ad es. CH20M), custodie piccole progettate per applicazioni di controllo, conversione del segnale e sicurezza. Queste custodie offrono design personalizzabili, facilità di installazione ed elevate capacità di connessione.

**Personalizzazione:**

oltre alle soluzioni standard, offriamo la personalizzazione del design, del colore e della stampa. Il Weidmüller Configurator consente un design individuale.

**Il nostro servizio:**

offriamo una consulenza esperta e un supporto tecnico per i vostri progetti. Nell'area di download troverete dati CAD, schede dati e istruzioni per l'installazione per un'integrazione efficiente.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1472830000</a> | Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio |
| GTIN (EAN)  | 4050118279429              | agata, Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm      |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1221310000</a> | Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero,  |
| GTIN (EAN)  | 4050118004830              | Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm             |
| CPZ         | 50 ST                      |   |