

**INLAY CC-M 10/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	1483770000
Tipo	<a href="#">INLAY CC-M 10/30</a>
GTIN (EAN)	4050118293081
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4.7244 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch
Larghezza	76 mm	Larghezza (pollici)	2.9921 inch
Peso netto	60 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Versione	Vassoio per 10 cartelli	Larghezza	76 mm
----------	-------------------------	-----------	-------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**Disegni**

**Esempio d'uso**

