

THM ET 200SP 12.8/31 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli SIMATIC ET 200S e S7 di Siemens.

Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM. Le etichette possono essere separate facilmente. La stampante THM MultiMark assicura una stampa ad elevata resistenza.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 31 x 12.8 mm, Siemens, giallo
N. d'ordine	1487690000
Tipo	THM ET 200SP 12.8/31 GE
GTIN (EAN)	4050118296518
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1.2205 inch
Larghezza	12.8 mm	Larghezza (pollici)	0.5039 inch
Peso netto	385.44 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Processo di stampa	Trasferimento termico		
Versione	esente da alogeni		
Larghezza	12.8 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C		
Colori	giallo		
Alogeni	No		
Materiale di base	polipropilene		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina	
Approvazione secondo UL 969 stampante compatibile	No THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C		
Applicazione / Produttore	Siemens		
Numero per rotolo	2000		


Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005070000	Nastro a colori	
GTIN (EAN)	4050118390049		
CPZ	1 ST		