

HSS 1.6-4.8 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, 1.6 - 4.8 mm, bianco
N. d'ordine	1489640000
Tipo	HSS 1.6-4.8 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299441
CPZ	1 Pieza

HSS 1.6-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E366310

Dimensioni e pesi

Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch
Larghezza	7.6 mm	Larghezza (pollici)	0.2992 inch
Lunghezza	13000 mm	Lunghezza (pollici)	511.81 inch
Peso netto	106 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...135 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	7.6 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	bianco	Alogeni	Sì
Lunghezza	13000 mm	Materiale di base	Poliolefina
Caratteri stampati	senza	Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine
stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Campo delle temperature di impiego	-55...135 °C

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	4.8 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1.6 mm	Velocità di calettamento	3:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Larghezza del campo di testo	0 mm
Altezza del campo di testo	7.4 mm	Diametro esterno conduttore	1.6 - 4.8 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.75 - 4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni



HSS 1.6-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione	
N. d'ordine	1426210000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118228823		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione	
N. d'ordine	1357430000		
GTIN (EAN)	4050118160253		
CPZ	1 ST		