

KQIG-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
N. d'ordine	1491270000
Tipo	KQIG-M4/-6
GTIN (EAN)	4050118301342
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1.61 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto


Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Isolamento	presente
Materiale/plastica	PC	Foro	C 4
Colore d'identificazione	giallo	Diametro interno codolo (d1)	3.6 mm
Diametro esterno codolo (d3)	8 mm	Lunghezza collegamento (l)	21 mm
Diametro interno flangia (d2)	4.3 mm	Diametro interno collare (d4)	6.4 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Disegni

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	