

# KSI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
N. d'ordine	<u>1491410000</u>
Tipo	KSI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301632
CPZ	100 Pieza



# KSI/1,5-2,5



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_		-	
Omo	เดตลว	'nΩn	

ROHS	Conforme

### Dimensioni e pesi

Peso netto 0.1 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo	2.5 mm <sup>2</sup>	Isolamento	presente, PC
Materiale/plastica	PC	Lunghezza 1 (I1)	27 mm
Colore d'identificazione	blu	Diametro interno codolo (d1)	2.3 mm
Lunghezza 2 (I2)	14 mm	Diametro esterno codolo (d3)	1.9 mm
Diametro interno collare (d4)	4.5 mm		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Foglio dati

KSI/1,5-2,5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



KSI/1,5-2,5



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

## **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

#### Dati generali per l'ordinazione

	устогат рот тогата-того		
Tipo	HTI 15	Versione	
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,	
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia	
CPZ	1 ST		
Tipo	CTI 6	Versione	
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,	
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia	
CPZ	1 ST		
Tipo	CTI 6 G	Versione	
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,	
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela	
CPZ	1 ST		