



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/
PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,giallo
N. d'ordine	1491540000
Tipo	VSTI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301649
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-03-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.36 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%


Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.1 mm ²
Sezione di collegamento cavo	0.5 mm ²	Isolamento	Completamente isolato
Materiale/plastica	PA	Lunghezza 1 (l1)	20 mm
Colore d'identificazione	giallo	Diametro interno codolo (d1)	1.2 mm
Lunghezza 2 (l2)	12 mm	Diametro interno collare (d4)	2 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Disegni



Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTI 15	Versione
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	