



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/
PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
N. d'ordine	1491570000
Tipo	VSTI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301809
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	2.43 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Isolamento	Completamente isolato
Materiale/plastica	PC	Lunghezza 1 (l1)	27 mm
Colore d'identificazione	giallo	Diametro interno codolo (d1)	3.6 mm
Lunghezza 2 (l2)	15 mm	Diametro interno collare (d4)	6.4 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Disegni



Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	