



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blu
N. d'ordine	1492080000
Tipo	VRSTI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301991
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-03-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 1.43 g**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²	Isolamento	Completamente isolato
Materiale/plastica	PVC	Lunghezza 1 (l1)	27 mm
Colore d'identificazione	blu	Ø maschio/femmina	4 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Disegni

