

KQI-M10/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| N. d'ordine | 1492130000 |
| Tipo | KQI-M10/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302158 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|--------|
| Peso netto | 1.83 g |
|------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |


Giunti

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo | 1 mm ² | Isolamento | presente |
| Materiale/plastica | PC | Foro | M10 |
| Colore d'identificazione | rosso | Diametro interno codolo (d1) | 1.6 mm |
| Diametro esterno codolo (d3) | 18 mm | Lunghezza collegamento (l) | 25 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 10.5 mm | Diametro interno collare (d4) | 4 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Disegni



Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HTI 15 | Versione |
| N. d'ordine | 9014400000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 | Versione |
| N. d'ordine | 9006120000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versione |
| N. d'ordine | 9202850000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela |
| CPZ | 1 ST | |