

## **KQI-M3,5/-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Spine piatte,Giunto isolato,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm² |
|-------------|---|
| N. d'ordine | <u>1492180000</u>                                 |
| Tipo        | KQI-M3,5/-1                                       |
| GTIN (EAN)  | 4050118302080                                     |
| CPZ         | 100 Pieza   |



## **KQI-M3,5/-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

| logazior |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |

| ROHS              | Conforme |
|-------------------|----------|
| Dimensioni e pesi |          |
|                   |          |

## Conformità ambientale del prodotto

0.58 g

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
|-----------------------|-----------------------------|
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Giunti

Peso netto

| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo       | 1 mm <sup>2</sup> | Isolamento                         | presente            |
| Materiale/plastica                 | PC                | Foro                               | M 3.5               |
| Colore d'identificazione           | rosso             | Diametro interno codolo (d1)       | 1.6 mm              |
| Diametro esterno codolo (d3)       | 6 mm              | Lunghezza collegamento (I)         | 17 mm               |
| Diametro interno flangia (d2)      | 3.7 mm            | Diametro interno collare (d4)      | 4 mm                |

### Classificazioni

| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |
|             |             |             |             |

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

## **KQI-M3,5/-1**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



## **KQI-M3,5/-1**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

## **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

#### Dati generali per l'ordinazione

|             | устогит рот тогитиштого |   |  |
|-------------|-------------------------|---|--|
| Tipo        | HTI 15                  | Versione  |  |
| N. d'ordine | 9014400000              | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190159412           | 0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia                                     |  |
| CPZ         | 1 ST                    |   |  |
| Tipo        | CTI 6                   | Versione  |  |
| N. d'ordine | 9006120000              | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,     |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190044527           | 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia                             |  |
| CPZ         | 1 ST                    |   |  |
| Tipo        | CTI 6 G                 | Versione  |  |
| N. d'ordine | 9202850000              | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248517855           | 0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela                  |  |
| CPZ         | 1 ST                    |   |  |
|             |                         |   |  |