

KQI-M5/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
N. d'ordine	1492380000
Tipo	KQI-M5/-6
GTIN (EAN)	4050118302219
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1.57 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Isolamento	presente
Materiale/plastica	PC	Foro	M 5
Colore d'identificazione	giallo	Diametro interno codolo (d1)	3.6 mm
Diametro esterno codolo (d3)	10 mm	Lunghezza collegamento (l)	22 mm
Diametro interno flangia (d2)	5.3 mm	Diametro interno collare (d4)	6.4 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Disegni



Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	