



Le MetallCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni. Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetallCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetallCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetallCard assicurano un impiego universale. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 43 x 70 mm, argento
N. d'ordine	1500200000
Tipo	CC-M 43/70 AL
GTIN (EAN)	4050118308938
CPZ	80 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.5 mm	Profondità (pollici)	0.0197 inch
Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1.6929 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	3.49 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	innestabile		
Larghezza	70 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C		
Colori	argento		
Materiale di base	Alluminio cromato (AL), Alluminio anodizzato		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard	
Dimensioni del campo di siglatura	41.3 x 68.3 mm		
Industrie consigliate stampante compatibile	Energia, Processo		
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

Esempio d'uso



Accessori

Prodotti complementari



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DKB CC 43/70	Versione	
N. d'ordine	1500340000	MetalliCard, Strisce adesive, 43 x 70 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4050118309041		
CPZ	100 ST		
Tipo	INLAY CC-M 43/70	Versione	
N. d'ordine	1500300000		
GTIN (EAN)	4050118309027		
CPZ	1 ST		
Tipo	PRIMER CC-M	Versione	
N. d'ordine	2068020000		
GTIN (EAN)	4050118416534		
CPZ	100 ST		