



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni. Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 43 x 70 mm, argento
N. d'ordine	1500220000
Tipo	CC-M 43/70 ST
GTIN (EAN)	4050118308686
CPZ	80 Pieza

CC-M 43/70 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.5 mm	Profondità (pollici)	0.0197 inch
Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1.6929 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	10.15 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	innestabile	
Larghezza	70 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C	
Colori	argento	
Materiale di base	Acciaio inossidabile microinciso 1.4301 (ST), Acciaio inox 1.4301	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard
Dimensioni del campo di siglatura	41.3 x 68.3 mm	
Industrie consigliate	Energia, Processo	
stampante compatibile		
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C	

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 43/70 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso




CC-M 43/70 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prodotti complementari



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DKB CC 43/70	Versione
N. d'ordine	1500340000	MetalliCard, Strisce adesive, 43 x 70 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4050118309041	
CPZ	100 ST	
Tipo	INLAY CC-M 43/70	Versione
N. d'ordine	1500300000	
GTIN (EAN)	4050118309027	
CPZ	1 ST	
Tipo	PRIMER CC-M	Versione
N. d'ordine	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
CPZ	100 ST	