

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MetalliCard, Strisce adesive, 43 x 70 mm, trasparente
N. d'ordine	1500340000
Tipo	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.01 mm	Profondità (pollici)	0.0004 inch
Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1.6929 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	0.01 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato modificato	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	70 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	trasparente	
Materiale di base	Pellicola in poliestere	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Energia, Processo	
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C	

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

Esempio d'uso

