


**ES EPG 45 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<a href="#">1500930000</a>
Tipo	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
CPZ	1 Pieza

**ES EPG 45 HEX 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	149 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Sezione capicorda	nominale

6 mm<sup>2</sup>

**Descrizione contatto**

Sezione del conduttore max. AWG	10
Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>

Sezione del conduttore min. AWG 10

**Inserti a crimpire**

Numero di identificazione	5
Sezione trasversale a crimpire in rame	6

Larghezza di crimpatura 7 mm

Larghezza di crimpatura in mm 7

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Utensili




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1500830000</a>	Utensile di compressione, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

6 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M4/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497150000</a>	Spine piatte, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497170000</a>	Spine piatte, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497180000</a>	Spine piatte, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497190000</a>	Spine piatte, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
CPZ	100 ST	

**ES EPG 45 HEX 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

Tipo	KRN-M10/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497200000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497210000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M4/-6 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497220000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-6 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496120000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-6 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496130000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496140000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-6 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496150000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-6 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496170000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
CPZ	100 ST	
Tipo	VSTN/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494720000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118304190	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M5/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497840000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M6/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497850000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497860000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
CPZ	100 ST	
Tipo	VPN/-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498610000</a>	Spine piatte,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118307931	
CPZ	100 ST	