

ES EPG 45 HEX 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	95mm ² , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	1500980000
Tipo	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
CPZ	1 Pieza

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	136 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Sezione capicorda	nominale 95 mm ²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	3/0	Sezione del conduttore min. AWG	3/0
Area di crimpatura , max.	95 mm ²		

Inseri a crimpare

Numero di identificazione	18	Larghezza di crimpatura	5 mm
Sezione trasversale a crimpare in alluminio	70	Sezione trasversale a crimpare in rame	95
Larghezza di crimpatura in mm	5		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

95 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-95	Versione
N. d'ordine	1495820000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95	Versione
N. d'ordine	1495600000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95	Versione
N. d'ordine	1495610000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-95	Versione
N. d'ordine	1495620000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M14/-95	Versione
N. d'ordine	1495780000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-95	Versione
N. d'ordine	1495630000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-95	Versione
N. d'ordine	1495640000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-95 S	Versione
N. d'ordine	1494430000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95 S	Versione
N. d'ordine	1494890000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95 S	Versione
N. d'ordine	1494900000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-95 S	Versione
N. d'ordine	1494910000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-95 90	Versione
N. d'ordine	1496080000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-95 90	Versione
N. d'ordine	1496090000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 90	Versione
N. d'ordine	1496100000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-95 90	Versione
N. d'ordine	1494670000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 90	Versione
N. d'ordine	1496110000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-95 45	Versione
N. d'ordine	1496340000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M10/-95 45	Versione
N. d'ordine	1496350000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 45	Versione
N. d'ordine	1496370000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 45	Versione
N. d'ordine	1496380000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M8/-95	Versione
N. d'ordine	1498180000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M10/-95	Versione
N. d'ordine	1498190000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M12/-95	Versione
N. d'ordine	1498210000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M14/-95	Versione
N. d'ordine	1498520000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M16/-95	Versione
N. d'ordine	1498220000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M20/-95	Versione
N. d'ordine	1498230000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-95 90	Versione
N. d'ordine	1497690000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-95 90	Versione
N. d'ordine	1497710000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-95 90	Versione
N. d'ordine	1497720000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-95 90	Versione
N. d'ordine	1497730000	Spine piatte,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	VPN/-95	Versione	
N. d'ordine	1498680000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118307917		
CPZ	50 ST		
Tipo	VPLN/-95	Versione	
N. d'ordine	1492950000	Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302622		
CPZ	50 ST		