


ES EPG 45 HEX 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | 95mm ² , Crimpatura esagonale |
| N. d'ordine | 1500980000 |
| Tipo | ES EPG 45 HEX 95 |
| GTIN (EAN) | 4050118309348 |
| CPZ | 1 Pieza |

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

| | |
|---------------------|-------|
| Profondità | 12 mm |
| Posizione verticale | 60 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Peso netto | 136 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 0.4724 inch |
| Altezza (pollici) | 2.3622 inch |
| Larghezza (pollici) | 1.1811 inch |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati utensile di crimpatura

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura esagonale |
| Sezione capicorda | nominale |

95 mm²

Descrizione contatto

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Sezione del conduttore max. AWG | 3/0 |
| Area di crimpatura , max. | 95 mm ² |

Sezione del conduttore min. AWG 3/0

Inserti a crimpire

| | |
|---|----|
| Numero di identificazione | 18 |
| Sezione trasversale a crimpire in alluminio | 70 |
| Larghezza di crimpatura in mm | 5 |

| | |
|--|------|
| Larghezza di crimpatura | 5 mm |
| Sezione trasversale a crimpire in rame | 95 |

Classificazioni

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | EPG 45 | Versione |
| N. d'ordine | 1500830000 | Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, |
| CPZ | 1 ST | Crimpatura ovale |

95 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KRN-M6/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495820000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305531 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M8/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495600000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305241 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M10/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495610000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305371 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M12/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495620000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305265 | |
| CPZ | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KRN-M14/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495780000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305555 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M16/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495630000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305326 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M20/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1495640000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305319 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M6/-95 S | Versione |
| N. d'ordine | 1494430000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303957 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M8/-95 S | Versione |
| N. d'ordine | 1494890000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304121 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M10/-95 S | Versione |
| N. d'ordine | 1494900000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304398 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M12/-95 S | Versione |
| N. d'ordine | 1494910000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304510 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M8/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1496080000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305685 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M10/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1496090000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305692 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M12/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1496100000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305487 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M14/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1494670000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304411 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M16/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1496110000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305678 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M8/-95 45 | Versione |
| N. d'ordine | 1496340000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305821 | |
| CPZ | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KWN-M10/-95 45 | Versione |
| N. d'ordine | 1496350000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306125 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M12/-95 45 | Versione |
| N. d'ordine | 1496370000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305890 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M16/-95 45 | Versione |
| N. d'ordine | 1496380000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305838 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KP-M8/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1498180000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307498 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KP-M10/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1498190000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307603 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KP-M12/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1498210000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307610 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KP-M14/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1498250000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307863 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KP-M16/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1498220000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307719 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KP-M20/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1498230000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307634 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KWPN-M8/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1497690000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307207 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWPN-M10/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1497710000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307139 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWPN-M12/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1497720000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307214 | |
| CPZ | 25 ST | |
| Tipo | KWPN-M16/-95 90 | Versione |
| N. d'ordine | 1497730000 | Spine piatte,95 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307054 | |
| CPZ | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | VPN/-95 | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 1498680000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² ,Nessuno |
| GTIN (EAN) | 4050118307917 | |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | VPLN/-95 | Versione |
| N. d'ordine | 1492950000 | Spine piatte,95 mm ² ,95 mm ² ,Nessuno |
| GTIN (EAN) | 4050118302622 | |
| CPZ | 50 ST | |