


ES EPG 45 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	120mm ² , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	1500990000
Tipo	ES EPG 45 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118309140
CPZ	1 Pieza

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	133 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Sezione capicorda	nominale

120 mm²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	4/0
Area di crimpatura , max.	120 mm ²

Sezione del conduttore min. AWG 4/0

Inserti a crimpire

Numero di identificazione	20
Sezione trasversale a crimpire in rame	120

Larghezza di crimpatura	5 mm
Larghezza di crimpatura in mm	5

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori**Utensili**

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1495790000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1495650000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1495670000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1495800000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1495680000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1495690000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494410000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494420000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494920000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494930000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
CPZ	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494680000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494450000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494470000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494480000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496390000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496400000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496410000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M16/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496420000	Spine piatte,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1498480000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1498240000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1498250000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1498490000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1498270000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1498280000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497750000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497760000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497770000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497780000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPN/-120	Versione
N. d'ordine	1498690000	Spine piatte,120 mm ² ,120 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118307795	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPLN/-120	Versione
N. d'ordine	1492960000	Spine piatte,120 mm ² ,120 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302936	
CPZ	50 ST	