
ES EPG 45 AEH 25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	25mm², Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	<u>1501070000</u>
Tipo	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
CPZ	1 Pieza



ES EPG 45 AEH 25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

-	-		-
Dimen	CIA	nı a	naci
	JIU	III 6	DESI

Peso netto	160.16 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

Dati utensile dI crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale	
Sezione capicorda	nominale	25 mm ²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	4	Sezione del conduttore min. AWG	4
Area di crimpatura . max.	25 mm ²		

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	19 mm	Sezione trasversale a crimpare in rame 25	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Versione catalogo / Disegni