


ES EPG 45 AEH 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	25mm ² , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	1501070000
Tipo	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
CPZ	1 Pieza

ES EPG 45 AEH 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Peso netto 160.16 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Sezione capicorda	nominale
	25 mm ²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG 4	Sezione del conduttore min. AWG 4
Area di crimpatura , max. 25 mm ²	

Inserti a crimpire

Larghezza di crimpatura 19 mm	Sezione trasversale a crimpire in rame 25
-------------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001282	ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282	ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90	