


**ES EPG 45 AEH 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	35mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	<a href="#">1501170000</a>
Tipo	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
CPZ	1 Pieza

**ES EPG 45 AEH 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 180 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Sezione capicorda	nominale
	35 mm <sup>2</sup>

**Descrizione contatto**

Sezione del conduttore max. AWG 2	Sezione del conduttore min. AWG 2
Area di crimpatura , max. 35 mm <sup>2</sup>	

**Inserti a crimpire**

Larghezza di crimpatura 19 mm	Sezione trasversale a crimpire in rame 35
-------------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0 EC001282	ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282	ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90	