


**ES EPG 45 AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | 50mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale |
| N. d'ordine | <a href="#">1501180000</a>                  |
| Tipo        | ES EPG 45 AEH 50                            |
| GTIN (EAN)  | 4050118309539                               |
| CPZ         | 1 Pieza                                     |

**ES EPG 45 AEH 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 154.88 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura trapezoidale |
| Sezione capicorda          | nominale                |
|                            | 50 mm <sup>2</sup>      |

**Descrizione contatto**

|                                 |                    |                                 |   |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Sezione del conduttore max. AWG | 1                  | Sezione del conduttore min. AWG | 1 |
| Area di crimpatura , max.       | 50 mm <sup>2</sup> |                                 |   |

**Inserti a crimpire**

|                         |       |  |    |
|-------------------------|-------|--|----|
| Larghezza di crimpatura | 19 mm | Sezione trasversale a crimpire in rame | 50 |
|-------------------------|-------|--|----|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |