## **ES EPG 45 DIN 10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

#### Dati generali per l'ordinazione

10mm², Crimpatura dentellata	
<u>1501320000</u>	
ES EPG 45 DIN 10	
4050118309577	
1 Pieza	
	1501320000 ES EPG 45 DIN 10 4050118309577

1



# **ES EPG 45 DIN 10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

	i e pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	155 g		

# Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati utensile dI crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata	
Sezione capicorda	nominale	10 mm <sup>2</sup>

#### **Descrizione contatto**

Sezione del conduttore max. AWG	8	Sezione del conduttore min. AWG	8
Area di crimpatura , max.	10 mm <sup>2</sup>		

# Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	8 mm	Sezione trasversale a crimpare in rame 10
Larghezza di crimpatura in mm	8	

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		
LCLA33 13.0	21-04-90-90		

Versione catalogo / Disegni