

LADEGERAET EPG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1509370000
Tipo	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	178 mm	Profondità (pollici)	7.0079 inch
Posizione verticale	78 mm	Altezza (pollici)	3.0709 inch
Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5.9055 inch
Lunghezza	178 mm	Lunghezza (pollici)	7.0079 inch
Peso netto	512 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Tempo di carica	0.5 h	Campo di tensione	12 / 14.4 / 18 V
Potenza assorbita	90 W	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		