

HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Versione | Segnafili e segnacavi, 1.6 - 3.2 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1513150000 |
| Tipo | HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M |
| GTIN (EAN) | 4050118320916 |
| CPZ | 1 Pieza |

HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.7 mm | Profondità (pollici) | 0.0276 inch |
| Larghezza | 5.6 mm | Larghezza (pollici) | 0.2205 inch |
| Lunghezza | 30000 mm | Lunghezza (pollici) | 1181.1 inch |
| Peso netto | 209.44 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo di stampa | Neutro | Larghezza | 5.6 mm |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C |
| Colori | giallo | Alogeni | No |
| Lunghezza | 30000 mm | Materiale di base | Poliolfina |
| Caratteri stampati | senza | stampante compatibile | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C | Numero per rotolo | 1 |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 3.2 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 1.6 mm | Velocità di calettamento | 2:1 |
| Temperatura di ritiro consigliata | 90 °C | Diametro esterno conduttore | 1.6 - 3.2 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0.5 - 1.5 mm ² | | |

Nota importante

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario |
|---------------------------|---------------------------------------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Disegni



HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versione | |
| N. d'ordine | 1426210000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versione | |
| N. d'ordine | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| CPZ | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione | |
| N. d'ordine | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| CPZ | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 30 | Versione | |
| N. d'ordine | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione |
| N. d'ordine | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| CPZ | 1 ST |