

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 2.4 - 4.8 mm, bianco
N. d'ordine	<a href="#">1513270000</a>
Tipo	HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118321005
CPZ	1 Pieza

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.9 mm	Profondità (pollici)	0.0354 inch
Larghezza	7.6 mm	Larghezza (pollici)	0.2992 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	287 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	7.6 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	bianco	Alogeni	No
Lunghezza	30000 mm	Materiale di base	Poliolfina
Caratteri stampati	senza	stampante compatibile	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C	Numero per rotolo	1

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	4.8 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.4 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	2.4 - 4.8 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>		

## Nota importante

Informazioni sul prodotto Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Disegni**



## HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1426210000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118228823	
CPZ	1 ST	

### THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
CPZ	1 ST	

**Accessori****THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 ST