

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Interruttore automatico con funzionamento a corrente residua e protezione contro le sovracorrenti (RCBO), Inserto Power grande, RCBO
N. d'ordine	1534250000
Tipo	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 71 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -5 °C...40 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6cREACH SVHC Lead 7439-92-1SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Dati generali

Tipo di prodotto Interruttore automatico con funzionamento a corrente residua e protezione contro le sovracorrenti (RCBO) Grado di protezione IP20Inserto tipo Inserto Power grande

Standard generali

N° certificato (DNV) TAA000022B

Dati tecnici

Tipo di collegamento Collegamento a vite Corrente nominale 16 ATensione d'esercizio 230 V AC I Δ m 500 AI Δ n 30 mA Caratteristica di scatto Typ C

Conduttori innestabili


Tipo di collegamento Collegamento a viteSezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale min. 1.5 mm²max. 2.5 mm²Sezione trasversale conduttore rigido min. 1.5 mm²max. 2.5 mm²Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale min. 1.5 mm²max. 2.5 mm²Sezione trasversale conduttore rigido 1.5 ... 2.5 mm²Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale 1.5 ... 2.5 mm²Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale 1.5 ... 2.5 mm²

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Disegni

Caratteristica di scatto



Accessori

Accessori per FrontCom Vario



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-PWPC	Versione	
N. d'ordine	1450820000	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo	
GTIN (EAN)	4050118255584		
CPZ	1 ST		