
Foglio dati

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.
Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:
• Disponibile in 17 misure
• Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
• Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
• Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
• Resistenza agli urti fino a 7 joule
• Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
• Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
• Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
• Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione
• Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 77 mm, Larghezza: 109 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	1534340000
Tipo	POK MOPL 1212 MINI
GTIN (EAN)	4050118338218
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-05-17T00:00:00+02:00

Foglio dati

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	77 mm	Altezza (pollici)	3.0315 inch
Larghezza	109 mm	Larghezza (pollici)	4.2913 inch
Altezza di fissaggio	52 mm	Larghezza di fissaggio	95 mm
Peso netto	88 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Foglio dati

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Profondità 7,5 mm

Serie K Klippon®, Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST K41	Versione
N. d'ordine	8000003439	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 105 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652628	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	