

POWERSTRIPPER AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Macchina spellafili automatica
N. d'ordine	1534740000
Tipo	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2025-12-30T00:00:00+01:00

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	230 mm	Profondità (pollici)	9.0551 inch
Posizione verticale	520 mm	Altezza (pollici)	20.4724 inch
Larghezza	254 mm	Larghezza (pollici)	10 inch
Peso netto	17000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili

Comando	Elettropneumatico	Tempo di un ciclo	ca. 3 s
Lunghezza di uscita	20 - 120 mm	Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar
Collegamento elettrico	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Lunghezza di smontaggio max.	120 mm
Area di smontaggio max.	11.90	Lunghezza di inserimento	80 mm
Lunghezza di smontaggio min.	25 mm	Area di smontaggio min.	3.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com




POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori / ricambi



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA VRM 0,55	Versione
N. d'ordine	2007320000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392685	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 0,78	Versione
N. d'ordine	2007330000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392692	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,13	Versione
N. d'ordine	2007340000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392814	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,65	Versione
N. d'ordine	2007350000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392746	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,09	Versione
N. d'ordine	1120920000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248901869	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,53	Versione
N. d'ordine	2007360000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392562	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,01	Versione
N. d'ordine	2007370000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392555	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versione
N. d'ordine	2007380000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392753	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 4,37	Versione
N. d'ordine	2007390000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392807	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 6,20	Versione
N. d'ordine	1120910000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248901920	
CPZ	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	4-FOLD BLADE PS AM 12	Versione
N. d'ordine	2819820000	Macchine automatiche, Set di lame
GTIN (EAN)	4064675343363	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 0,55	Versione
N. d'ordine	2007320000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392685	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 0,78	Versione
N. d'ordine	2007330000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392692	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,13	Versione
N. d'ordine	2007340000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392814	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,65	Versione
N. d'ordine	2007350000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392746	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,09	Versione
N. d'ordine	1120920000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248901869	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,53	Versione
N. d'ordine	2007360000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392562	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,01	Versione
N. d'ordine	2007370000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392555	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versione
N. d'ordine	2007380000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392753	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 4,37	Versione
N. d'ordine	2007390000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392807	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 6,20	Versione
N. d'ordine	1120910000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248901920	
CPZ	1 ST	
Tipo	4-FOLD BLADE PS AM 12	Versione
N. d'ordine	2819820000	Macchine automatiche, Set di lame
GTIN (EAN)	4064675343363	
CPZ	1 ST	