

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 10 HEX, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: DIN
N. d'ordine	1542260000
Tipo	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1809 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice esagonale fino a 10 mm ² , pinza spellafili e terminali nel codice colori DIN
----------------------	---

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	10 mm ²	Area di crimpatura , min.	0.14 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	PZ 10 HEX	Colore	DIN
Numero di AEH	2900 pcs.		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
 - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 10 HEX	Versione	
N. d'ordine	1445070000	Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm ² , 10mm ² , Crimpatura esagonale	
GTIN (EAN)	4050118250312		
CPZ	1 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	9019010000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versione
N. d'ordine	9019040000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190099077	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	9019080000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versione
N. d'ordine	9019120000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190153793	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versione
N. d'ordine	9019200000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190126575	
CPZ	500 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20D GE	Versione
N. d'ordine	9019220000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190151607	
CPZ	100 ST	

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22D R	Versione	
N. d'ordine	9019240000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190075385		
CPZ	100 ST		

Valigetta

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione	
N. d'ordine	9028860000	Utensili, Cassetta con assortimento	
GTIN (EAN)	4032248304608		
CPZ	1 ST		