



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 10 HEX, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: altro |
|-------------|--|
| N. d'ordine | <u>1542270000</u> |
| Tipo | CRIMPSET PZ 10 HEX T |
| GTIN (EAN) | 4050118347036 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Imballaggio | Box di plastica |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| Profondità | 261 mm | Profondità (pollici) | 10.2756 inch |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Posizione verticale | 57 mm | Altezza (pollici) | 2.2441 inch |
| Larghezza | 338 mm | Larghezza (pollici) | 13.3071 inch |
| Peso netto | 1604.24 a | | |

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Set comprendente pinza crimpatrice esagonale fino a 10 mm², pinza spellafili e terminali in altro codice colori | |
|----------------------|---|--|

Assortimenti

| Area di crimpatura , max. | 10 mm² | Area di crimpatura , min. | 0.14 mm ² |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Imballaggio | Box di plastica | Utensile spellafili | STRIPAX |
| Pinza crimpatrice | PZ 10 HEX | Colore | Miscellaneous |
| Numero di AFH | 2900 pcs. | | |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC000524 | ETIM 7.0 | EC000524 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- · Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

| Dati generali per i oraniazione | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Tipo | STRIPAX | Versione |
| N. d'ordine | 9005000000 | Utensili, Utensile spellafili e da taglio |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| CPZ | 1 ST | |

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | PZ 10 HEX | Versione |
|-------------|---------------|---|
| N. d'ordine | 1445070000 | Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm², 10mm², Crimpatura |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | esagonale |
| CPZ | 1 ST | |

sciolti in bustina



• pezzi sciolti in bustine di polietilene

3

- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | H0,5/14D W | Versione |
|--|--|--|
| N. d'ordine | 9019010000 | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| CPZ | 500 ST | |
| Tipo | H0,75/14T HBL | Versione |
| N. d'ordine | 9021040000 | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro |
| GTIN (EAN) | 4008190083168 | |
| CPZ | 500 ST | |
| Tipo | H1,0/14D R | Versione |
| N. d'ordine | 9019080000 | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| CPZ | 500 ST | |
| | | |
| Tipo | H1,5/14D SW | Versione |
| Tipo N. d'ordine | H1,5/14D SW 9019120000 | Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero |
| | | |
| N. d'ordine | 9019120000 | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | <u>9019120000</u> 4008190153793 | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 9019120000 4008190153793 500 ST | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST H4,0/20T OR | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio Versione |

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | H6,0/20T GN | Versione |
|-------------|---------------|--|
| N. d'ordine | 9021130000 | Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | |
| CPZ | 100 ST | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- · altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 H10,0/22T BR
 Versione

 N. d'ordine
 9021150000
 Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, marrone

 GTIN (EAN)
 4008190086886

Valigetta

CPZ



100 ST

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | KOFFER PSC4-01 | Versione |
|-------------|----------------|-------------------------------------|
| N. d'ordine | 9028860000 | Utensili, Cassetta con assortimento |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| CPZ | 1 ST | |

Data di creazione 12.11.2025 12:33:10 MEZ

Versione catalogo / Disegni