

**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 10 HEX, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: altro |
| N. d'ordine | <a href="#">1542270000</a>   |
| Tipo        | CRIMPSET PZ 10 HEX T   |
| GTIN (EAN)  | 4050118347036  |
| CPZ         | 1 Pieza  |
| Imballaggio | Box di plastica  |

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

|                     |           |                      |              |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 261 mm    | Profondità (pollici) | 10.2756 inch |
| Posizione verticale | 57 mm     | Altezza (pollici)    | 2.2441 inch  |
| Larghezza           | 338 mm    | Larghezza (pollici)  | 13.3071 inch |
| Peso netto          | 1604.24 g |                      |              |

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione             |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

### Dati tecnici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Set comprendente pinza crimpatrice esagonale fino a 10 mm <sup>2</sup> , pinza spellafili e terminali in altro codice colori |
|----------------------|--|

### Assortimenti

|                           |                    |                           |                      |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Area di crimpatura , max. | 10 mm <sup>2</sup> | Area di crimpatura , min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Imballaggio               | Box di plastica    | Utensile spellafili       | STRIPAX              |
| Pinza crimpatrice         | PZ 10 HEX          | Colore                    | Miscellaneous        |
| Numero di AEH             | 2900 pcs.          |                           |                      |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | STRIPAX                    | Versione                                  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9005000000</a> | Utensili, Utensile spellafili e da taglio |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190072506              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |

### Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
  - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | PZ 10 HEX                  | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1445070000</a> | Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118250312              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | H0,5/14D W                 | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9019010000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco     |
| GTIN (EAN)  | 4008190120931              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H0,75/14T HBL              | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9021040000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro    |
| GTIN (EAN)  | 4008190083168              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H1,0/14D R                 | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9019080000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso      |
| GTIN (EAN)  | 4008190090623              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H1,5/14D SW                | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9019120000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero       |
| GTIN (EAN)  | 4008190153793              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H2,5/15T GR                | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9021070000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio     |
| GTIN (EAN)  | 4008190128944              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H4,0/20T OR                | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9021110000</a> | Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, arancione |
| GTIN (EAN)  | 4008190035754              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | H6,0/20T GN                | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">9021130000</a> | Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde |
| GTIN (EAN)  | 4008190111731              |  |
| CPZ         | 100 ST                     |  |

**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup>****10 mm<sup>2</sup>**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | H10,0/22T BR               | Versione                                   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9021150000</a> | Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, marrone |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190086886              |  |  |
| CPZ         | 100 ST                     |  |  |

**Valigetta**

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                     |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Tipo        | KOFFER PSC4-01             | Versione                            |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9028860000</a> | Utensili, Cassetta con assortimento |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248304608              |                                     |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                                     |  |