

**CRIMPSET PZ 10 SQR D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 10 SQR, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: DIN
N. d'ordine	<a href="#">1542290000</a>
Tipo	CRIMPSET PZ 10 SQR D
GTIN (EAN)	4050118347128
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

## CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm
Posizione verticale	57 mm
Larghezza	338 mm
Peso netto	1591.04 g

Profondità (pollici)	10.2756 inch
Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza (pollici)	13.3071 inch

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice quadrata fino a 10 mm <sup>2</sup> , pinza spellafili e terminali nel codice colori DIN
----------------------	--

#### Assortimenti

Area di crimpatura , max.	10 mm <sup>2</sup>
Imballaggio	Box di plastica
Pinza crimpatrice	PZ 10 SQR
Numero di AEH	2900 pcs.

Area di crimpatura , min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Utensile spellafili	STRIPAX
Colore	DIN

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

## CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005000000</a>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	

### Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
  - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 10 SQR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1445080000</a>	Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Crimpatura
GTIN (EAN)	4050118250152	quadrata
CPZ	1 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**CRIMPSET PZ 10 SQR D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019010000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019040000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190099077	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019080000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019120000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190153793	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019160000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019200000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190126575	
CPZ	500 ST	

**Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>**

- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H6,0/20D GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019220000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190151607	
CPZ	100 ST	


## CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessori

#### Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10.0/22D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019240000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190075385	
CPZ	100 ST	

### Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028860000</a>	Utensili, Cassetta con assortimento
GTIN (EAN)	4032248304608	
CPZ	1 ST	