## **URS 0.34 CA 100-2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Ricambio		
N. d'ordine	<u>1550340000</u>		
Tipo	URS 0.34 CA 100-2.5		
GTIN (EAN)	4050118357110		
CPZ	1 Pieza		



## **URS 0.34 CA 100-2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Posizione verticale	100 mm	Alterno (nellisi)	3.937 inch	
Diametro	160 mm	Altezza (pollici) Peso netto	1100 g	
Conformità ambientale	del prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Classificazioni			,	
ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597	
ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597	
ETIM 10.0	EC001597	ECLASS 9.0	27-24-26-02	
ECLASS 9.1	27-24-26-02	ECLASS 10.0	27-24-26-02	
ECLASS 11.0	27-24-26-02	ECLASS 12.0	27-24-26-02	
ECLASS 13.0	27-24-26-02	ECLASS 14.0	27-24-26-02	
ECLASS 15.0	27-24-26-02			

Versione catalogo / Disegni