

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | TwinMark, Segnafili e segnacavi, 2.4 - 4.8 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1562670000 |
| Tipo | HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M |
| GTIN (EAN) | 4050118367270 |
| CPZ | 1 Pieza |

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|----------|----------------------|--------------|
| Profondità | 0.77 mm | Profondità (pollici) | 0.0303 inch |
| Larghezza | 7.6 mm | Larghezza (pollici) | 0.2992 inch |
| Lunghezza | 75000 mm | Lunghezza (pollici) | 2952.75 inch |
| Peso netto | 732 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Tipo di stampa | Neutro | |
| Larghezza | 7.6 mm | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C | |
| Colori | giallo | |
| Alogeni | No | |
| Lunghezza | 75000 mm | |
| Materiale di base | Poliolefina | |
| Caratteri stampati | senza | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Guaina termoretraibile in bobina |
| stampante compatibile | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C | |
| Numero per rotolo | 1 | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.75 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 4.8 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 2.4 mm | Velocità di calettamento | 2:1 |
| Temperatura di ritiro consigliata | 90 °C | Diametro esterno conduttore | 2.4 - 4.8 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0.75 - 4 mm ² | | |

Nota importante

| | |
|---------------------------|---|
| Informazioni sul prodotto | Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario |
|---------------------------|---|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione


| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versione | |
| N. d'ordine | 1426210000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versione | |
| N. d'ordine | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| CPZ | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione | |
| N. d'ordine | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| CPZ | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 30 | Versione | |
| N. d'ordine | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Accessoriwww.weidmueller.com**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione |
| N. d'ordine | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| CPZ | 1 ST |