

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TwinMark, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 9.5 mm, giallo
N. d'ordine	1562690000
Tipo	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118367522
CPZ	1 Pieza

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch
Larghezza	15.1 mm	Larghezza (pollici)	0.5945 inch
Lunghezza	75000 mm	Lunghezza (pollici)	2952.75 inch
Peso netto	1377 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	
Larghezza	15.1 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Lunghezza	75000 mm	
Materiale di base	Poliolefina	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Guaina termoretraibile in bobina
stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Numero di marcatori per combinazione	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C	
Numero per rotolo	1	

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	9.5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	4.8 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	4.8 - 9.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	4 - 16 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione	
N. d'ordine	1426210000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118228823		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione	
N. d'ordine	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione	
N. d'ordine	1357430000		
GTIN (EAN)	4050118160253		
CPZ	1 ST		

Accessoriwww.weidmueller.com**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione
N. d'ordine	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 ST