

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TwinMark, Segnafili e segnacavi, 6.4 - 12.7 mm, giallo
N. d'ordine	1562700000
Tipo	HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118367430
CPZ	1 Pieza

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch
Larghezza	20.9 mm	Larghezza (pollici)	0.8228 inch
Lunghezza	75000 mm	Lunghezza (pollici)	2952.75 inch
Peso netto	1703.68 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro		
Larghezza	20.9 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C		
Colori	giallo		
Alogeni	No		
Lunghezza	75000 mm		
Materiale di base	Poliolefina		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Guaina termoretraibile in bobina	
stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Numero di marcatori per combinazione	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C		
Numero per rotolo	1		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	12.7 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	6.4 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	6.4 - 12.7 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	6 - 35 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione
N. d'ordine	1426210000	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118228823	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione
N. d'ordine	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione
N. d'ordine	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 ST