

**HSS-HF 6.4-12.7 EL R30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Segnafili e segnacavi, 6.4 - 12.7 mm, rosso |
| N. d'ordine | <a href="#">1562800000</a>                  |
| Tipo        | HSS-HF 6.4-12.7 EL R30M                     |
| GTIN (EAN)  | 4050118367614                               |
| CPZ         | 1 Pieza                                     |

## HSS-HF 6.4-12.7 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |          |                      |             |
|------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1.2 mm   | Profondità (pollici) | 0.0472 inch |
| Larghezza  | 20.9 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.8228 inch |
| Lunghezza  | 30000 mm | Lunghezza (pollici)  | 1181.1 inch |
| Peso netto | 663.52 g |                      |             |

## Temperature

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
| Tipo di stampa                           | Neutro       | Larghezza                                | 20.9 mm  |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C       | Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C   |
| Colori                                   | rosso        | Alogeni                                  | No   |
| Lunghezza                                | 30000 mm     | Materiale di base                        | Poliolfina   |
| Caratteri stampati                       | senza        | stampante compatibile                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Campo delle temperature di impiego       | -55...105 °C | Numero per rotolo                        | 1  |

## Segnafili e segnacavi

|  |                        |                                       |                    |
|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                                | No                     | Sezione di collegamento cavo, max.    | 35 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.     | 6 mm <sup>2</sup>      | Diametro esterno del conduttore, max. | 12.7 mm            |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 6.4 mm                 | Velocità di calettamento              | 2:1                |
| Temperatura di ritiro consigliata      | 90 °C                  | Diametro esterno conduttore           | 6.4 - 12.7 mm      |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |                                       |                    |

## Nota importante

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Informazioni sul prodotto | Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario |
|---------------------------|---|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Disegni**



## HSS-HF 6.4-12.7 EL R30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |            |  |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118228823              |            |  |
| CPZ         | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |          |  |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo        | THM MMP EXT.RH             | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1302920000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118102307              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER 115       | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1357420000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118160314              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER 30        | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1357430000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118160253              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |

**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Tipo        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione |
| N. d'ordine | <a href="#">2672590000</a>          |
| GTIN (EAN)  | 4050118708097                       |
| CPZ         | 1 ST                                |