

**HSS-HF 12.7-25.4EL B30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 12.7 - 25.4 mm, blu
N. d'ordine	<a href="#">1562930000</a>
Tipo	HSS-HF 12.7-25.4EL B30M
GTIN (EAN)	4050118367720
CPZ	1 Pieza

## HSS-HF 12.7-25.4EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Larghezza	40.5 mm	Larghezza (pollici)	1.5945 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	1355.2 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
------------------------------------	--------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	40.5 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	blu	Alogeni	No
Lunghezza	30000 mm	Materiale di base	Poliolfina
Caratteri stampati	senza	stampante compatibile	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C	Numero per rotolo	1

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	35 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	25.4 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	12.7 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	12.7 - 25.4 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	35 - 120 mm <sup>2</sup>		


## Nota importante

Informazioni sul prodotto	Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario
---------------------------	---

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Disegni**



## HSS-HF 12.7-25.4EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118228823		
CPZ	1 ST		

### THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1302920000</a>		
GTIN (EAN)	4050118102307		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1357430000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160253		
CPZ	1 ST		

**Accessori**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 ST