

CLI C 1-3 GE/SW PET. CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1568251747 |
| Tipo | CLI C 1-3 GE/SW PET. CD |
| GTIN (EAN) | 4008190991722 |
| CPZ | 500 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 5 mm | Profondità (pollici) | 0.1968 inch |
| Posizione verticale | 3 mm | Altezza (pollici) | 0.1181 inch |
| Larghezza | 4.2 mm | Larghezza (pollici) | 0.1654 inch |
| Peso netto | 0.08 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------|--|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | | |
| Orientamento della stampa | orizzontale | | |
| Tipo di stampa | Standard | | |
| Processo di stampa | impresso a caldo | | |
| Versione | CD | | |
| Larghezza | 4.2 mm | | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C | | |
| Colori | giallo | | |
| Alogeni | Sì | | |
| Materiale di base | PVC, flessibile, senza cadmio | | |
| Colore stampa | nero | | |
| Caratteri stampati | Symbol | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Bobina | |
| Industrie consigliate | Processo, Macchine | | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C | | |
| Imprint | PET. | | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 1.5 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 2.5 mm | Diametro esterno conduttore | 2.5 - 5 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 1.5 - 4 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02



Come da figura