

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 10 mm, 4 x 7	
	mm, giallo	
N. d'ordine	<u>1568261653</u>	
Tipo	CLI C 2-4 GE/SW I CD	
GTIN (EAN)	4008190117689	
CPZ	250 Pieza	

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0.315 inch		
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0.1575 inch		
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch		
Peso netto	0.21 g				
Temperature					
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C				
Conformità ambientale del pro	odotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%)			
Dati generali					
Colore materiale secondo codice	4				
Orientamento della stampa	orizzontale				
Гіро di stampa	Standard				
Processo di stampa	impresso a caldo				
Versione	CD				
_arghezza	7 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0				
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C				
Colori	giallo				
Alogeni	Sì				
Diametro isolamento, max.	10				
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio				
Colore stampa	nero				
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Bobina			
Industrie consigliate	Processo, Macchine				
Numero di marcatori per combinazione	1 Reel = Conductor and cable markers				
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C				
Imprint	I				
Segnafili e segnacavi					
	0)		10 2		
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm²		
Sezione di collegamento cavo, min.	2.5 mm ² 4 mm	Diametro esterno del conduttore, max. Diametro esterno conduttore	10 mm 4 - 10 mm		
Diametro esterno del conduttore, min.					

Data di creazione 13.11.2025 08:29:52 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC001530

EC001530





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura