

CLI C 2-4 GE/SW P CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1568261667 |
| Tipo | CLI C 2-4 GE/SW P CD |
| GTIN (EAN) | 4008190184995 |
| CPZ | 250 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 8 mm | Profondità (pollici) | 0.315 inch |
| Posizione verticale | 4 mm | Altezza (pollici) | 0.1575 inch |
| Larghezza | 7 mm | Larghezza (pollici) | 0.2756 inch |
| Peso netto | 0.21 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | |
|---|--------------------------------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 |
| Orientamento della stampa | orizzontale |
| Tipo di stampa | Standard |
| Processo di stampa | impresso a caldo |
| Versione | CD |
| Larghezza | 7 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
| Colori | giallo |
| Alogeni | Sì |
| Diametro isolamento, max. | 10 |
| Materiale di base | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Colore stampa | nero |
| Caratteri stampati | Lettere, maiuscole |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura Bobina |
| Industrie consigliate | Processo, Macchine |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Imprint | P |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 16 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 2.5 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 10 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 4 mm | Diametro esterno conduttore | 4 - 10 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 2.5 - 16 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Disegni



Come da figura