

**VG 29-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1569120000</a>
Tipo	VG 29-MS68
GTIN (EAN)	4008190176419
CPZ	10 Pieza

## VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

Omologazioni



RoHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	48.5 mm	Altezza (pollici)	1.9094 inch
Lunghezza	46.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.8307 inch
Peso netto	131 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	25 mm	Diametro cavo, esterno, min.	18 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Coppia di serraggio	15 Nm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Passo del filetto	1.59 mm
Alogen	Si	Apertura della chiave 1	40 mm
Apertura della chiave 2	40 mm	Apertura della chiave	40 mm
Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Pressacavo	PG, PG 29
Materiale di base	ottone, nichelato	Inserto di tenuta stagna	CR
Guarnizione	NBR	Filettatura (esterna)	PG 29
Lunghezza filettatura	8 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	31.00 Nm
Grado di protezione (UL)	Type 4X	Coppia di serraggio supporto, max.	15.50 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	14.50 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	29.00 Nm
morsetto	Poliammide		

## Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD)	E-14047	Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260
Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260	DEF   Condizioni di omologazione	DNV, UL, cULus

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

**VG 29-MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-14-08-01

---

## VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG29-MS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719210000</a>	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 29, 4 mm, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190352431	
CPZ	50 ST	

## Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-NP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 29, neoprene
GTIN (EAN)	4008190352868	
CPZ	50 ST	

## Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-PO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 29, Polietilene
GTIN (EAN)	4008190352769	
CPZ	50 ST	