


WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3 |
| N. d'ordine | 1577340000 |
| Tipo | WDU 1.5/BLZ 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4008190142728 |
| CPZ | 100 Pieza |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| Nº certificado (UR) | E60693 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità | 37 mm | Profondità (pollici) | 1.4567 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 37.5 mm | Posizione verticale | 49 mm |
| Altezza (pollici) | 1.9291 inch | Larghezza | 5.08 mm |
| Larghezza (pollici) | 0.2 inch | Peso netto | 4.55 g |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello |

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

| | |
|---|---|
| Sezione di collegamento cavo rigido, 2 2.5 mm ² conduttori innestabili, max. | Sezione di collegamento cavo rigido, 2 0.5 mm ² conduttori innestabili, min. |
| Sezione di collegamento cavo flessibile 1.5 mm ² con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. | Sezione di collegamento cavo flessibile 0.5 mm ² con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm ² 2 conduttori innestabili, max. | Sezione di collegamento cavo flessibile, 0.5 mm ² 2 conduttori innestabili, min. |

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| Lati aperti | destra | Numero di morsetti uguali | 1 |
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Tipo di montaggio | innestabile |

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

| |
|---|
| Sezione di collegamento cavo flessibile 2.5 mm ² con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. |
|---|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|----|
| Versione | 1 collegamento a vite - 2 collegamenti ad innesto, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato | Piastra terminale (necessaria) | Si |
| Numero di potenziali | 1 | Numero di piani | 1 |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | |
|---|-------|
| Numero dei punti di serraggio per piano | 3 |
| Piani ponticellati internamente | No |
| Guida equipaggiata | TS 35 |
| Funzione PE | No |

| | |
|--------------------------------|----|
| Numero di potenziali per piano | 1 |
| Collegamento PE | No |
| Funzione N | No |
| Funzione PEN | No |

Dati dei materiali

| | |
|-------------------------------|-------|
| Materiale di base | Wemid |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |

| | |
|--------|-------------|
| Colori | Beige scuro |
|--------|-------------|

Dati dimensionamento

| | |
|--|---------------------|
| Sezione di dimensionamento | 1.5 mm ² |
| Tensione DC nominale | 250 V |
| Corrente con conduttore max. | 16 A |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1.83 mΩ |
| Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.56 W | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Norme | IEC 61210, A norma IEC 60947-7-1 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Grado di lordura | 3 |

Dati dimensionamento secondo CSA

| | |
|------------------------|--------|
| Sezione cavo max (CSA) | 12 AWG |
| Corrente Gr C (CSA) | 10 A |
| Tensione Gr B (CSA) | 300 V |
| Tensione Gr D (CSA) | 300 V |
| Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG |

| | |
|----------------------|-----------|
| Tensione Gr C (CSA) | 300 V |
| N° certificato (CSA) | 12400-260 |
| Corrente Gr B (CSA) | 10 A |
| Corrente Gr D (CSA) | 10 A |

Dati dimensionamento secondo UL

| | |
|--|--------|
| Tensione Gr B (UR) | 300 V |
| Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) | 12 AWG |
| Corrente Gr C (UR) | 20 A |
| Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring min (UR) | 22 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring max (UR) | 12 AWG |

| | |
|---------------------|--------|
| Corrente Gr B (UR) | 20 A |
| Corrente Gr D (UR) | 5 A |
| Tensione Gr C (UR) | 300 V |
| N° certificato (UR) | E60693 |
| Tensione Gr D (UR) | 600 V |

Dimensioni

| | |
|-------------------|---------|
| Sfalsamento TS 35 | 31.5 mm |
|-------------------|---------|

Generale

| | |
|--|----------------------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
| Norme | IEC 61210, A norma IEC 60947-7-1 |

| | |
|--|--------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 |
| Guida equipaggiata | TS 35 |

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | |
|---------------------------|----------|
| Calibro a norma 60 947-1 | A3 |
| Direzione di collegamento | laterale |

| | |
|--|--------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
| Coppia di serraggio, max. | 0.6 Nm |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Coppia di serraggio, min. | 0.4 Nm | Lunghezza di spellatura | 10 mm |
| Tipo di collegamento | Collegamento a vite | Numero di collegamenti | 3 |
| Campo di sezioni, max. | 4 mm ² | Campo di sezioni, min. | 0.13 mm ² |
| Vite di serraggio | M 2,5 | Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm ² max. | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento, semirigida, max. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento, semirigida, min. | 1.5 mm ² | Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS | 1 |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 4 mm ² | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0.5 mm ² |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Piastre terminali e piastre divisorie



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiera. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiera sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiera Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WAP WDU1.5/BLZ | Versione |
| N. d'ordine | 1577330000 | Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 45.4 |
| GTIN (EAN) | 4008190127046 | mm, Larghezza: 2.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WAP WDU1.5/BLZ/ZA | Versione |
| N. d'ordine | 1577320000 | Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 45.4 |
| GTIN (EAN) | 4008190073770 | mm, Larghezza: 2.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No |
| CPZ | 50 ST | |

Terminale di fissaggio




Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WEW 35/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1061200000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | mm, 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WBB WDU1.5/BL... | Versione |
| N. d'ordine | 1068160000 | Pareti di separazione (Morsetto), arancione, Posizione verticale: 45.4 |
| GTIN (EAN) | 4008190117191 | mm, Larghezza: 5 mm, V-2, PA 66 |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | WBB ZA WDU1.5/BL 10/10 | Versione |
| N. d'ordine | 1068260000 | Pareti di separazione (Morsetto), arancione, Posizione verticale: 45.4 |
| GTIN (EAN) | 4008190015657 | mm, Larghezza: 5 mm, V-2, PA 66 |
| CPZ | 10 ST | |

BLZP 5.08HC/180 SN



Connettore femmina con sistema di collegamento a vite con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore dritto (180°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/180 SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1943600000 | Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248617593 | Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/180 SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1943620000 | Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248617616 | Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/180 SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1943640000 | Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248617647 | Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |

BLZP 5.08HC/180F SN



Connettore femmina con sistema di collegamento a vite con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore dritto (180°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione


| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/180F SN ... | Versione |
| N. d'ordine | 1944110000 | Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248617494 | Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories

| Tipo | BLZP 5.08HC/06/180F SN ... | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 1944130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248618712 | Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/180F SN ... | Versione |
| N. d'ordine | 1944150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248618736 | Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |

neutra


Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmüller, bianco |
| CPZ | 1000 ST | |

Stampa speciale

I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WS 12/5 MC SDR | Versione |
| N. d'ordine | 1609870000 | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456641 | Allen-Bradley, su richiesta cliente |
| CPZ | 144 ST | |

SchT - varianti di portacartellini



I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5.

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SCHT 7 | Versione |
| N. d'ordine | 0517960000 | SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmüller, bianco |
| CPZ | 20 ST | |

ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini



ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 15.

ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZGB 15 | Versione |
| N. d'ordine | 1636530000 | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 15 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmüller, bianco |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZGB 30 | Versione |
| N. d'ordine | 1611930000 | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmüller, bianco |
| CPZ | 20 ST | |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Supporto marcatori**

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati optionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiera modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805490000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805520000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| CPZ | 100 ST | |

Collegamenti trasversali

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 2.5N/10 | Versione |
| N. d'ordine | 1527690000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1527540000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 |
| CPZ | 60 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 | Versione |
| N. d'ordine | 1527720000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 | Versione |
| N. d'ordine | 1527570000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 |
| CPZ | 60 ST | mm |

WDU 1.5/BLZ 5.08


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZQV 2.5N/4 | Versione |
| N. d'ordine | 1527590000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 18.1 |
| CPZ | 60 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1527620000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 23.2 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/6 | Versione |
| N. d'ordine | 1527630000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/7 | Versione |
| N. d'ordine | 1527640000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/8 | Versione |
| N. d'ordine | 1527670000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/9 | Versione |
| N. d'ordine | 1527680000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 43.6 |
| CPZ | 20 ST | mm |

BLDF 5.08/180F SN



La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm²; grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate.
Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLDF 5.08/08/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817658 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1001000000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817559 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817832 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |


WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLDF 5.08/07/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000990000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817474 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000980000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817375 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065080000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817856 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000970000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817337 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1059420000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817894 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000960000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817344 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1012060000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818037 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000950000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817085 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1001220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817955 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000930000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817252 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

BLDF 5.08/180 SN

La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm², grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate.

Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Dati generali per l'ordinazione**

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLDF 5.08/02/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817030 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818020 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000870000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817276 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 80 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001160000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817726 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 80 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 2759190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675007289 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante, |
| CPZ | 80 ST | Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000880000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817269 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818075 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000890000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817078 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001180000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818228 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000900000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817412 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818174 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817450 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817535 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLDF 5.08/08/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000920000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817092 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817573 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

BLF 5.08HC/90 SN



Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000030001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 180 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001530000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693337 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 180 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000040001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689972 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001540000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693344 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 2764380000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675017332 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante, |
| CPZ | 120 ST | Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 2766910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675022527 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000050001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001550000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693351 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000060001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689996 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001560000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693368 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000070001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690008 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001570000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693375 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001580000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693382 | Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000090001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690022 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001590000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693399 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001600000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693405 | Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000110001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690046 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001610000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693412 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| Tipo | BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... | Versione |
|-------------|-----------------------------|---|
| N. d'ordine | 1000120001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690060 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011620000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693429 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000130001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690084 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011630000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693436 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000140001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690091 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011640000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693443 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000150001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690107 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011650000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693450 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/15/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011660000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693467 | Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000170001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690121 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011670000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693474 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000180001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690138 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011680000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693481 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|-----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000190001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690145 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011690000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693498 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000200001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690152 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011700000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693504 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 10011710000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693511 | Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

BLF 5.08HC/90F SN

Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000220001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690183 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002090000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694044 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000230001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690190 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002100000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694051 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000240001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690206 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694068 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694075 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000260001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690220 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694082 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/07/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694099 | Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000280001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690244 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694105 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/09/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002160000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694310 | Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000300001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690268 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694327 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/11/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002180000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694334 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000320001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690282 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694341 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694358 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694365 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/15/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694372 | Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000360001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690329 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694389 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002240000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694396 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002250000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694402 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694419 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 12 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/20/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002270000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694433 | Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 12 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/21/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1477230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118284546 | Numero di poli: 21, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 12 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |